




seria 200-A

aseptyczne, rotacyjne automaty do napełniania
i zamykania gotowych pojemników



PRZEJDŹ NA ASEPTYCZNĄ ROTACYJNĄ MASZYNĘ DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA GOTOWYCH OPAKOWAŃ Trepko I POZNAJ PRZYSZŁOŚĆ HIGIENICZNEGO, NIEZAWODNEGO I EKONOMICZNEGO PAKOWANIA.

Przedstawiamy pierwszy na świecie aseptyczny rotacyjny automat do napełniania i zamykania gotowych opakowań - najlepsze rozwiązanie do wydajnego, ekonomicznego i higienicznego pakowania produktów płynnych i półpłynnych. Maszyna oferuje rewolucyjną redukcję przestrzeni o 60% w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami, co oznacza, że można zmaksymalizować moce produkcyjne bez poświęcania cennej powierzchni.



Za naciśnięciem jednego przycisku możliwa jest **natychmiastową zmianą formatu kubka**, oszczędzając cenny czas i minimalizując przestoje.

Aseptyczne rozwiązania Trepko osiągają poziom dekontaminacji **log 5,9**, spełniając najwyższe wymagania specyfikacji VDMA na poziomie 5. Maszyna spełnia wszystkie wymagania związane z automatyczną kontrolą i sterylizacją zawarte w VDMA 8742, zapewniając najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa produktów.



Dodatkowo maszyna posiada funkcję testu zgrzewu kubka, dzięki której możliwe jest wykrycie nieszczelności opakowania. W przypadku wykrycia wadliwego opakowania zostaje on wyeliminowany, co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność linii produkcyjnej.



Maszyna aseptyczna nie tylko oferuje najwyższą wydajność, ale posiada również funkcje oszczędzania energii, zmniejszając jej zużycie **nawet o 20%** w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami. Dodatkowo skrócony zostaje **czas funkcji CIP o 40%** dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji maszyny i wydajnym procesom czyszczenia.

Poznaj przyszłość aseptycznego pakowania dzięki najnowocześniejszym rotacyjnym automatom do napełniania i pakowania kubków Trepko.

Seria 200-A - uniwersalny, bezpieczny i niezawodny ASEPTYCZNY wybór



Magazyn buforowy kubków

Zasobnik ma wydajność do 30 min. czasu produkcji. Opcjonalnie zasobnik może być wyposażony w podnośnik umożliwiający regulację wysokości załadunku kubków.



Chemiczna sterylizacja kubków

Steryliczacja kubka odbywa się za pomocą H₂O₂ w postaci gazowej, a pozostałości są usuwane za pomocą sterylnego powietrza.



Stacja napełniania

Maszyna pozwala na zamontowanie dwóch stacji napełniania z serwonapędem, umożliwiając automatyczne przełączanie między produktami z napełnianiem wstępnym, końcowym, wielowarstwowym i dwukomorowym. Stacje można łatwo dostosować do różnych rodzajów produktu za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu i systemu obsługi receptur.



Steryliczacja chemiczna wieczek membranowych

System obsługuje wieczka membranowe wykonane z PET oraz aluminium. Steryliczacja odbywa się za pomocą H₂O₂ w postaci gazowej, a pozostałości są usuwane za pomocą sterylnego powietrza.



Stacja zgrzewania

Zaawansowana funkcjonalność stacji zgrzewania umożliwia zgrzewanie wieczek membranowych w bardzo szerokim zakresie parametrów zgrzewania. System umożliwia ponadto automatyczne przełączanie między profilami zgrzewania poszczególnych formatów kubków.



Test szczelności i usuwanie wadliwych opakowań

Test kontroli zgrzewu odbywa się w systemie bez ściskania, który pozwala na sprawdzanie uszczelnień na kubkach o dowolnej wysokości, grubości i twardości. System automatycznie usuwa nieszczelne kubki.

DANE TECHNICZNE

• Ilość rzędów	1-6
• Ilość rzędów i wydajność maksymalna (dla kubka Ø 95 mm)	6 rzędów 14.400 opakowań/h
• Zasilanie elektryczne / Ciśnienie sprężonego powietrza	3 x 400 V + PE + N / 6 bar
• Wymiary maszyny (L / W / H)	2400 / 3175/ 2940

**Skandynawia**

Trepko A/S
Energivej 30
2750 Ballerup
Dania
tel. + 45 43 99 22 44
E-mail: trepko@trepko.dk

Europa Środkowo – Wschodnia

Trepko S.A.
ul. Roosevelta 116
62-200 Gniezno
Polska
tel. + 48 61 426 50 41
E-mail: info@trepko.pl

Maszyny Aseptyczne

Trepko Aseptic
oddział Świerklany
44-266 Świerklany
ul. Przemysłowa 1
Polska
tel. +48 32 4302476
E-mail: info@trepko.pl

Brazylia

Trepko do Brasil Ltda
Rua Brasholanda, 240
Pinhais, Paraná
Zip code 83322-070
Brazylia
tel. +55 41 3513-5100
E-mail: vendas@trepko.com.br

DACH

Trepko A/S
Biuro Regionalne DACH
Hinterbacher Str. 1.
D-87439 Kempten/ Niemcy
Tel: +49 831 527 123 58
Kom.: +49 151 434 099 30
E-mail: tesma@trepko.com

**Great Britain, Ireland,
Australia and New Zealand**

Trepko UK Limited
Marshall Way
Heapham Road Ind. Estate
Gainsborough, Lincolnshire
Great Britain, DN21 1GD
Phone +44 1427 612244
E-mail: info@trepko.co.uk

Ameryka Łacińska i Północna

Trepko Inc.
5903 Johns Rd.
Tampa, FL, 33634
USA
tel. +1 813 443 0794
E-mail: salesusa@trepko.com

Afryka Subsaharyjska

Trepko / Filmatic
130 Jan van Riebeeck Drive
Paarl, Western Cape, 7646
RPA
tel. +27 (0) 21 862 2192
E-mail: sales@filmatic.com

Bliski Wschód, Afryka Północna

Trepko A/S
Biuro Regionalne
Kair/Egipt
tel. +20 100 015 1378
E-mail: afk@trepko.dk

Worldwide supplier
of filling/packaging machines



info@trepko.com
www.trepko.com